


## Ozubené řemeny

### Profil HTD konečné



PAZ



Označení řemene	Šířka řemene (mm)	Délka řemene v roli (m)	Hmotnost (kg/m)
<b>3M 5</b>	5	<b>30</b>	0,015
<b>3M 10</b>	10	<b>30</b>	0,030
<b>3M 15</b>	15	<b>30</b>	0,045
<b>3M 25</b>	25	<b>30</b>	0,075
<b>3M 50</b>	50	<b>30</b>	0,155
<b>5M 5</b>	5	<b>30</b>	0,021
<b>5M 10</b>	10	<b>30</b>	0,041
<b>5M 15</b>	15	<b>30</b>	0,062
<b>5M 25</b>	25	<b>30</b>	0,103
<b>5M 50</b>	50	<b>30</b>	0,206
<b>8M 10</b>	10	<b>30</b>	0,063
<b>8M 15</b>	15	<b>30</b>	0,095
<b>8M 20</b>	20	<b>30</b>	0,127
<b>8M 30</b>	30	<b>30</b>	0,191
<b>8M 50</b>	50	<b>30</b>	0,318
<b>8M 85</b>	85	<b>30</b>	0,541
<b>8M 100</b>	100	<b>30</b>	0,638
<b>14M 25</b>	25	<b>30</b>	0,283
<b>14M 40</b>	40	<b>30</b>	0,453
<b>14M 55</b>	55	<b>30</b>	0,623
<b>14M 85</b>	85	<b>30</b>	0,963
<b>14M 100</b>	100	<b>30</b>	1,133
<b>14M 120</b>	120	<b>30</b>	1,360

Řemeny je možné objednat i v provedení **PAZ** (tkaninový potah na zubové straně)